

装 箱 单

尊敬的客户您好！

当您收到我公司产品时，请及时核对所有部件，如有遗漏请在三日内与我
公司联系，我们将以最快速度为您解决问题，以免耽误您的实验进程。

售后电话：0551-65595008

邮箱：Sales@kjmti.com（如发现设备运输损坏请及时拍照片发到该邮箱）

出厂日期： 年 月 日 型号：OTF-1200X-II-VT-PGEP 订单编号：

设备编号	发往何地				
序号	配件名称	规格型号	单位	数量	备注
1	双温区立式热解炉	OTF-1200X-II-VT-PGEP	台	1	
2	双级真空泵	VRD-8/220V/50/60HZ（含油雾 过滤器）	台	1	
3	蠕动泵	BT100FJ/YZ1515X	台	1	选配
4	超声波雾化机箱	CSA40/40KHZ/200W	台	1	选配
5	超声波雾化蘑菇喷头	CSA40-1/40KHZ/200W	个	1	选配
6	超声波雾化尖头喷头	CSA40-2/40KHZ/200W	个	1	选配
7	蠕动泵进口管	外径 ϕ 4*内径 ϕ 0.8mm	米	1.2	

	chemical				
8	不锈钢升降平台	150*150*200mm	个	1	
9	收料罐法兰组件	φ100 OTF-1200X-II-VT-PGEP 用	套	1	
10	卡箍 (链式卡箍)	KF-100mm	套	1	
11	卡箍	KF-25mm (不锈钢)	个	4	已安装 1 个
12	硅胶 O 型圈	内径φ98*5mm	个	8	
13	波纹管 (不锈钢)	KF-25*1200mm	个	1	
14	高真空手动挡板阀	GD-J25	个	1	
15	排笔		个	1	
16	快插接头	φ4 转φ12	个	1	
17	耐高温手套	大号	副	1	
18	连熔炉管	φ100*1000	根	1	
19	炉钩	1 米	个	1	
20	多功能插座	KS-886	套	1	
21	出气管	φ12	根	1	
22	延长板		个	1	
23	内六角扳手	M3、4#、5#	个	3	各 1 个
24	四氟管	φ6.35*内径 4mm 壁厚 1.17mm	米	6	
25	不锈钢双卡套外螺纹 接头	φ6.35 NPT1/4 (锥螺纹气路用) 316 材质	个	1	
26	不锈钢螺丝	M6*20	个	9	已安装 6 个
27	盲板	KF-25	个	1	已安装
28	上法兰		套	1	
29	下法兰		套	1	
30	刮料铲		个	1	
31	保修卡		本	1	
32	说明书		本	1	后补
33	免责申明		张	1	
检验人			审核人		