

## 装 箱 单

尊敬的客户您好！

当您收到我公司产品时，请及时核对所有部件，如有遗漏请三日内与我公司联系，我们将以最快速度为您解决问题，以免耽误您的实验进程。

售后电话：**0551-65595008**

邮箱：[Sales@kjmti.com](mailto:Sales@kjmti.com)（如发现设备运输损坏请及时拍照片发到该邮箱）

出厂日期： 年 月 日

型号：**GSL-1100X-D11" -GB**

订单编号：

设备编号	发往何地				
序号	配件名称	规格型号	单位	数量	备注
1	大口径管式炉	GSL-1100X-D11"-GB	台	1	
2	箱式炉	KSL-1200X-J (UL)	台	1	
3	双级真空泵	VRD-8/220V150/60HZ (含油雾过滤器)	台	1	
4	炉架	600*600 (成品包装)	套	1	
5	气体检测仪	ADKS-1 氢气	台	1	
6	氢气探测器 (数显带声光报警)	CGD-1-1H2	个	1	
7	氢气探测器支架	510*510*2500mm	个	1	
8	高真空手动挡板阀	GD-J25	个	1	
9	卡箍	KF-16、KF-25、KF-40	个	8	5、2、1
10	波纹管 (不锈钢)	KF-16/φ22*700	根	2	
11		KF-25*1500mm	根	1	
12	盲板	KF-16	个	1	
13	球阀	304 KF16	个	1	
14	氟胶 O 型圈	内径φ290*截面 7mm	个	1	
		内径φ3*截面φ3	个	2	
15	硅胶 O 型圈	内径φ7.1*3.1	个	2	
		外径φ280 线径 3.5 (红色)	个	1	
16	石英管堵	SY-11" (φ268*180mm)	个	1	
17	氧化铝管堵	SY-11" (φ268*180mm)	个	1	
18	呆扳手	12-14、17-19	个	2	各 1 个

19	内六角扳手	M6、M5、M4、M3	个	4	各1个
20	浮子流量计	0-20L/min (150mm)	套	1	
21		25-250ml/min (长度 110mm)	套	1	
22	水冷设备	CW-5000AI/AC220V-240V/50HZ	台	1	含说明书
23	不锈钢外六角螺栓	M8*30	个	15	
24	不锈钢双卡套外螺纹接头	φ6.35 NPT1/4" (锥螺纹气路用) 316 材质	个	2	
25	防尘贴纸		张	15	
26	四氟管	φ6.35*内径 4mm 壁厚 1.17mm	根	1	
27	水管		组	2	
28	说明书		本	1	
29	保修证书		份	1	
30	免责声明		份	1	
1	双连体循环手套箱	VGB-6-II (带仓门开启式 11 英寸 转接头)	台	1	
2	双级真空泵	VRD-8/220V150/60HZ (含油雾过 滤器)	台	1	
3	石英料盘	319x205x15mm	个	8	
4	氟胶 O 型圈	内径φ145*截面φ5.3	个	12	
		内径φ160*截面φ5.3	个	2	
		内径φ365*截面φ7	个	1	
		内径φ375*截面φ7	个	1	
5	波纹管 (不锈钢)	KF-16*340mm	根	1	
6		KF-25*440mm	根	1	
7		KF-25*1200mm	根	1	
8	卡箍	KF-16、KF-25、KF-40	个	18	4、8、6
9	呆扳手	12-14、14-17	个	2	各1个
10	内六角扳手	M6、M5	个	2	各1个
12	不锈钢双卡套外螺纹接头	φ6.35 NPT1/4" (锥螺纹气路用) 316 材质	个	1	
13	触摸屏安装螺母	M8 宝盖螺帽	个	4	
14	手套箱连接螺栓	M6*25、M8*25	个	若干	

15	馈通插线板	KF40-AC220V50HZ/60HZ	套	1	
16	氧分析仪		个	1	含氧探头
17	卡环	φ8	个	2	
18	橡胶手套		副	2	
19	手套箱不锈钢支架		套	2	
20	手套箱密封圈		个	1	
21	硅脂胶		盒	1	
22	小过渡仓托盘		个	1	
23	不锈钢伸缩杆	三节杆 1.5 米	根	1	
24	不锈钢料车	320*220*153mm	套	2	
25	弧形托盘组件		套	1	
26	不锈钢管		根	1	
27	聚氨酯软管	φ10	根	2	各 3 米
28	四氟管	φ6.35*内径 4mm 壁厚 1.17mm	米	10	
29	气管	φ6、φ10	根	2	各 3 米
30	排气管		米	5	
31	电源线		根	2	
32	真空硅脂	7501	盒	1	
33	说明书		本	1	
34	保修证书		份	1	
<b>检验人</b>			<b>审核人</b>		